

795+NLIA4



Armadio di alta sicurezza a 2 porte + 1 estintore EX200LI + 4 ripiani E35LI

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR
- Conforme alla norma FM

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione
- Resistenza dimostrata di 105 minuti



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Modello | 795+NLIA4 | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 2150 x 1200 x 800 |
| Materiale | Acciaio 12/10 e corpo interno realizzato in legno | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Colore porte | RAL 9005 black | Manicotto di collegamento | 1 |
| Numero di porte | 2 | Numero di compartimenti | 1 |
| Tipo porte | A battente | Codice HS | 94032080 |
| Chiusura porta | Automatica | | |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Ripiano forato, ampiezza 1000 mm, per armadio a 2 ante (Réf : E35LI)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PEXTBALI)
- (Réf : PRISELICC)
- (Réf : VIG290)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 795+NLIA4 | 1950 x 1137 x 620 | 1620 x 1000 x 410 | 0 | 0 | 4 | 100 | 483.00 |