

793+NLIa2



Armadio di bassa sicurezza 90 min batterie al litio 2 porte + 1 estintore EX100LI + 2 ripiani E35LI

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna E180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione
- Resistenza dimostrata di 105 minuti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	793+NLIa2	Diametro di ventilazione (mm)	100
Colore porte	RAL 9005 black	Codice HS	94032080
Numero di porte	2		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Foro per ingresso cavi resistente al fuoco (Réf : PACABLI)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PEXTBALI)
- (Réf : PRISELIC)
- (Réf : VIG190)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
793+NLIa2	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	0		4	100	297.00