

794+NLIa4



# Armadio di sicurezza - 1 porta con 1 estintore EX100LI e 4 ripiani E48LI


## CONFORMITÀ

## ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna E1180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR

## MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione
- Resistenza dimostrata di 105 minuti



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>794+NLIa4</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Colore porte	<b>RAL 9005 black</b>	Codice HS	<b>94032080</b>
Numero di porte	<b>1</b>		

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Ripiano forato, ampiezza 490 mm, per armadio 1 anta (Réf : E48LI)
- (Réf : PEXTBALI)
- (Réf : PRISELICC)
- (Réf : VIG190)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
794+NLIa4	1950 x 635 620	1620 x 490 x 410	0		0	80	287.00