

798+NLIX2



Armadio di sicurezza 90 min Contatore 1 porta + 2 E48Li + Vig190

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR
- Conforme alla norma FM

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione
- Resistenza dimostrata di 105 minuti



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Modello | 798+NLIX2 | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Colore porte | RAL 9005 black | Codice HS | 94032080 |
| Numero di porte | 1 | | |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- tragheto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Ripiano forato, ampiezza 490 mm, per armadio 1 anta (Réf : E48LI)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PEXTBALI)
- (Réf : PRISELIC)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 798+NLIX2 | 1100 x 635 x 670 | 820 x 490 x 410 | 0 | | 0 | 80 | 182.00 |