

## Rack di 9 prese elettriche (copie)

### CONFORMITÀ



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

PRISELI14

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Armadio di alta sicurezza a 2 porte + 1 estintore EX200LI + 4 ripiani E35LI (Réf : 795+LIA4)
- Armadio di alta sicurezza a 2 porte + 1 estintore EX200LI + 4 ripiani E35LI (Réf : 795+LIA4)
- Armadio di alta sicurezza per batterie al litio Alto 2 porte + VIG290 + 4 E35LI (Réf : 795+LIX4)
- Armadio di alta sicurezza - Contatore 1 porta con 1 estintore EX100LI e 2 ripiani E48LI (Réf : 798+LIA2)
- Armadio di alta sicurezza - Contatore 1 porta con 1 estintore EX100LI e 2 ripiani E48LI (Réf : 798+LIA2)
- Armadio di alta sicurezza 90 min Contatore 1 porta + 2 E48LI + Vig190 (Réf : 798+LIX2)
- Armadio di alta sicurezza - 1 porta con 1 estintore EX100LI e 4 ripiani E48LI (Réf : 794+LIA4)
- Armadio di alta sicurezza 90 min batterie al litio altezza 1 porta + 4 E48LI + Vig190 (Réf : 794+LIX4)
- Armadio di bassa sicurezza 90 min batterie al litio 2 porte + 1 estintore EX100LI + 2 ripiani E35LI (Réf : 793+LIA2)
- Armadio a bassa sicurezza 90 min per batterie al litio 2 porte + VIG190 + 2 E35LI (Réf : 793+LIX2)
- (Réf : S2006+LiX5)
- (Réf : S2004+LiX5)
- (Réf : S806+LiX1)
- (Réf : S804+LiX1)
- (Réf : S804+LiA1)
- (Réf : S806+LiA1)
- (Réf : S2004+LiA5)
- (Réf : S2006+LiA5)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
PRISELI14			0		0	0	0.00