

793+LIX2TR2



Armadio a bassa sicurezza 90 min per batterie al litio 2 porte + VIG190 + 2 E35LI

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Produzione francese - CSR
- Conforme alla norma FM

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termomodulanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione
- Resistenza dimostrata di 105 minuti
- Sistema di alimentazione trifase



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| Modello | 793+LIX2TR2 | Alimentazione | 32A - 3P+T+N 6h 380/415V |
| Numero di porte | 2 | Codice HS | 94032080 |
| Diametro di ventilazione (mm) | 100 | | |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Mensola (Réf : E35)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PEXTBALI)
- (Réf : PRISELICC)
- (Réf : PRISELIF)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 793+LIX2TR2 | 1100 x 1287 x 670 | 820 x 1000 x 410 | 0 | | 2 | 80 | 302.00 |