

3035M22



Armadio Multirischio 30 minuti - 4 compartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Guarnizioni termoisolanti per ante
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	3035M22	Chiusura porta	chiusura automatica
Conformità	EN 14470-1, FM 6050	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2180 x 1200 x 800
Materiale	melamina	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto
Colore porte	grigio chiaro RAL 7035	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	4
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	4
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94036000

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : CDF-A)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- traghettino di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : T148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
3035M22	1980 x 1115 x 550	(2 x 781) x (2 x 982) x 419	220	4	8	30	252.00