

3031E



Armadio 30 minuti - 1 vaschetta

CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Guarnizioni termoisolanti per ante
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	3031E	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	835 x 1200 x 800
Conformità	EN 14470-1, FM 6050	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro
Materiale	melamina	Diametro di ventilazione (mm)	100
Colore porte	grigio chiaro RAL 7035	Numero di compartimenti	1
Numero di porte	1	Vaschetta di contenimento	1
Tipo porte	porte battenti	Griglia	1
Cerniere	cerniere a destra	Codice HS	94036000
Chiusura porta	chiusura automatica		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettoni di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

OPTIONS

- tragheto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
3031E	635 x 605 x 630	366 x 495 x 420	30	1	0	30	64.00