

3032E



EN 16121

Armadio 30 minuti - 1 vaschetta

CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Guarnizioni termoisolanti per ante
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	3032E	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	835 x 1200 x 800
Conformità	EN 14470-1, FM 6050	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro
Materiale	melamina	Diametro di ventilazione (mm)	100
Colore porte	grigio chiaro RAL 7035	Numero di compartimenti	1
Numero di porte	2	Vaschetta di contenimento	1
Tipo porte	porte battenti	Griglia	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94036000
Chiusura porta	chiusura automatica		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettoni di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettoni ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Mensola (Réf : E35)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
3032E	635 x 1115 x 630	365 x 1050 x 420	60	1	0	50	108.00