

3032E



EN 16121

## Armadio 30 minuti - 1 vaschetta

### CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

### ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili

### MA ANCHE...

- Guarnizioni termoisolanti per ante
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Tested and approved according to FM 6050



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>3032E</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>835 x 1200 x 800</b>
Conformità	<b>EN 14470-1, FM 6050</b>	Ventilazione	<b>Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro</b>
Materiale	<b>melamina</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Colore porte	<b>grigio chiaro RAL 7035</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Griglia	<b>1</b>
Cerniere	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Codice HS	<b>94036000</b>
Chiusura porta	<b>chiusura automatica</b>		

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

### OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Mensola (Réf : E35)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
3032E	635 x 1115 x 630	365 x 1050 x 420	60	1	0	50	108.00