

3033UE



Armadio 30 minuti - 2 ripiani - 1 vaschetta

CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Guarnizioni termomodulanti per ante
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	3033UE	Chiusura porta	chiusura automatica
Conformità	EN 14470-1, FM 6050	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2180 x 1200 x 800
Materiale	melamina	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto
Colore porte	grigio chiaro RAL 7035	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94036000

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1092 mm (Réf : B35U)
- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1092 mm (Réf : E35U)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
3033UE	1198 x 1092 x 537	795 x 980 x 325	113	1	1	50	170.00