

3033UE



## Armadio 30 minuti - 2 ripiani - 1 vaschetta

### CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

### ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili

### MA ANCHE...

- Guarnizioni termoisolanti per ante
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Tested and approved according to FM 6050



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>3033UE</b>	Chiusura porta	<b>chiusura automatica</b>
Conformità	<b>EN 14470-1, FM 6050</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>2180 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>melamina</b>	Ventilazione	<b>Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto</b>
Colore porte	<b>grigio chiaro RAL 7035</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Cerniere	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Codice HS	<b>94036000</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettoni di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1092 mm (Réf : B35U)
- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1092 mm (Réf : E35U)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
3033UE	1198 x 1092 x 537	795 x 980 x 325	113	1	1	50	170.00