

3035E



Armadio 30 minuti - 3 ripiani - 1 vaschetta

CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	3035E	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2200 x 1200 x 800
Conformità	EN 14470-1, FM 6050	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto
Materiale	melamina	Diametro di ventilazione (mm)	100
Colore porte	grigio chiaro RAL 7035	Numero di compartimenti	1
Numero di porte	2	Vaschetta di contenimento	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento in PVC	option
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Griglia	option
Chiusura porta	chiusura automatica	Codice HS	94036000

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Mensola (Réf : E35)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : T235)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
3035E	1980 x 1115 x 550	1580 x 1050 x 420	250	1	3	50	210.00