





# Armadio 60 minuti - 2 ripiani - 1 vaschetta

## **CONFORMITÀ**

EN 14470-1, EN 1363-1

## **ADVANTAGES**

- 60-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili

#### MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- EN 14470-1 Type 60 compliant
- Adjustable shelves in height

- · Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra



## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Modello Conformità

Materiale

Colore porte Numero di porte

Tipo porte

763+E EN 14470-1, EN 1363-1

acciaio 12/10 e pareti interne in melamina bianco RAL 9010

porte battenti

cerniere a destra e sinistra

Dimensioni di spedizione HxWxD

Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm) Numero di compartimenti Vaschetta di contenimento

chiusura automatica 1300 x 1200 x 800

Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro

100

94032080

### **COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES**

- · Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

#### **OPTIONS**

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte -L 1135 P 615 mm (Réf: B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte -L1135 P615 mm (Réf : C235)
- · Mensola (Réf : E35)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE48)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte -L1135 P615 mm (Réf : T235)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
763+E	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	115	1	2	50	297.00

