

Armadio 60 minuti - 2 ripiani - 1 vaschetta

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 60-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Guarnizioni termoisolanti per ante
- EN 14470-1 Type 60 compliant
- Adjustable shelves in height
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	763+E	Chiusura porta	chiusura automatica
Conformità	EN 14470-1, EN 1363-1	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	1300 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 12/10 e pareti interne in melamina	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro
Colore porte	bianco RAL 9010	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Mensola (Réf : E35)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : T235)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
763+E	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	115	1	2	50	297.00