

Armadio 60 minuti - 2 ripiani - 1 vaschetta

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 60-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili
- MA ANCHE...
- Guarnizioni termoisolanti per ante
- EN 14470-1 Type 60 compliant
- Adjustable shelves in height
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|
| Modello | 763+E | Chiusura porta | chiusura automatica |
| Conformità | EN 14470-1, EN 1363-1 | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 1300 x 1200 x 800 |
| Materiale | acciaio 12/10 e pareti interne in melamina | Ventilazione | Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro |
| Colore porte | bianco RAL 9010 | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Numero di porte | 2 | Numero di compartimenti | 1 |
| Tipo porte | porte battenti | Vaschetta di contenimento | 1 |
| Cerniere | cerniere a destra e sinistra | Codice HS | 94032080 |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettoni di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : C235)
- Mensola (Réf : E35)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : T235)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 763+E | 1100 x 1137 x 670 | 820 x 1000 x 410 | 115 | 1 | 2 | 50 | 297.00 |