

## Armadio 60 minuti - 3 ripiani - 1 vaschetta

### CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

### ADVANTAGES

- 60-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili

### MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- EN 14470-1 Type 60 compliant
- Adjustable shelves in height
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                 |   |                                     |   |
|-----------------|---|-------------------------------------|---|
| Modello         | <b>764+E</b>                                      | Chiusura porta                      | <b>chiusura automatica</b>                              |
| Conformità      | <b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>                      | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | <b>2150 x 1200 x 800</b>                                |
| Materiale       | <b>acciaio 12/10 e pareti interne in melamina</b> | Ventilazione                        | <b>Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto</b> |
| Colore porte    | <b>bianco RAL 9010</b>                            | Diametro di ventilazione (mm)       | <b>100</b>  |
| Numero di porte | <b>1</b>  | Numero di compartimenti             | <b>1</b>  |
| Tipo porte      | <b>porte battenti</b>                             | Vaschetta di contenimento           | <b>1</b>  |
| Cerniere        | <b>cerniere a destra</b>                          | Codice HS                           | <b>94032080</b>   |

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettoni di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

### OPTIONS

- traghettino di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE48)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 764+E   | 1950 x 635 x 620              | 1620 x 490 x 410              | 130                        | 1                         | 3       | 30                 | 287.00    |