

765+900E



Armadio 60 minuti - 3 ripiani - 1 vaschetta - Larghezza 900 mm

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 60-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- EN 14470-1 Type 60 compliant
- Adjustable shelves in height
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	765+900E	Chiusura porta	chiusura automatica
Conformità	EN 14470-1, EN 1363-1	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2150 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 12/10 e pareti interne in melamina	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto
Colore porte	bianco RAL 9010	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : CDF-A)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 900 - P 615 mm (Réf : B235-900)
- Vaschetta per armadio 2 porte - L900 - P615 mm (Réf : C235-900)
- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 900 - P 615 mm (Réf : E235-900)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L900 - P615 mm (Réf : T235-900)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
765+900E	1950 x 905 x 620	1620 x 765 x 410	200	1	3	40	438.00