

765+PJE



# Armadio 60 minuti - 3 ripiani - 1 vaschetta - 2 Porte gialle

## CONFORMITÀ


EN 14470-1, EN 1363-1

## ADVANTAGES

- 60-minute fire resistant and made in France
- Per prodotti infiammabili

### MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- EN 14470-1 Type 60 compliant
- Adjustable shelves in height
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>765+PJE</b>	Chiusura porta	<b>chiusura automatica</b>
Conformità	<b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>2150 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>acciaio 12/10 e pareti interne in melamina</b>	Ventilazione	<b>Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto</b>
Colore porte	<b>giallo</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Cerniere	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Codice HS	<b>94032080</b>

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : cdfa)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Mensola (Réf : E35)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : T235)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
765+PJE	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	250	1	3	0	453.00