

## Armadio 105 minuti - 1 cassetto largo

### CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

### ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Per prodotti infiammabili

### MA ANCHE...

- Guarnizioni termomodulanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>792T</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>900 x 1200 x 800</b>
Conformità	<b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>	Ventilazione	<b>Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro</b>
Materiale	<b>acciaio 12/10 e pareti interne in melamina</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Colore porte	<b>bianco RAL 9010</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Tipo porte	<b>porte scorrevoli</b>	Codice HS	<b>94032080</b>
Chiusura porta	<b>chiusura automatica</b>		

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

### OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione (Réf : C2T)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
792T	670 x 1135 x 615	460 x 1000 x 380	60	1	0	0	240.00