

Armadio 105 minuti - 1 cassetto largo

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Guarnizioni termomodulanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	792T	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	900 x 1200 x 800
Conformità	EN 14470-1, EN 1363-1	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro
Materiale	acciaio 12/10 e pareti interne in melamina	Diametro di ventilazione (mm)	100
Colore porte	bianco RAL 9010	Numero di compartimenti	1
Numero di porte	2	Vaschetta di contenimento	1
Tipo porte	porte scorrevoli	Codice HS	94032080
Chiusura porta	chiusura automatica		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione (Réf : C2T)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
792T	670 x 1135 x 615	460 x 1000 x 380	60	1	0	0	240.00