

Armadio 105 minuti - 1 cassetto largo

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Guarnizioni termomodulanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|
| Modello | 792T | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 900 x 1200 x 800 |
| Conformità | EN 14470-1, EN 1363-1 | Ventilazione | Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro |
| Materiale | acciaio 12/10 e pareti interne in melamina | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Colore porte | bianco RAL 9010 | Numero di compartimenti | 1 |
| Numero di porte | 2 | Vaschetta di contenimento | 1 |
| Tipo porte | porte scorrevoli | Codice HS | 94032080 |
| Chiusura porta | chiusura automatica | | |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione (Réf : C2T)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 792T | 670 x 1135 x 615 | 460 x 1000 x 380 | 60 | 1 | 0 | 0 | 240.00 |