

798+E



Armadio 105 minuti - 2 ripiani - 1 vaschetta

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Guarnizioni termoisolanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050
- Adjustable shelves in height



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	798+E	Chiusura porta	chiusura automatica
Conformità	EN 14470-1, EN 1363-1	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	1300 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 12/10 e pareti interne in melamina	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro
Colore porte	bianco RAL 9010	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	1	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettoni ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- traghettino di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
798+E	1100 x 635 x 670	820 x 490 x 410	65	1	2	30	182.00