

798+PJE



Armadio 105 minuti - 2 ripiani - 1 vaschetta

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- Per prodotti infiammabili
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1

MA ANCHE...

- Adjustable shelves in height
- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termoisolanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	798+PJE	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	1300 x 1200 x 800
Conformità	EN 14470-1, EN 1363-1	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro
Materiale	acciaio 12/10 e pareti interne in melamina	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	1	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra	Codice HS	94032080
Chiusura porta	chiusura automatica		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola (Réf : E48)
- tragheto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
798+PJE	1100 x 635 x 670	820 x 490 x 410	65	1	2	30	182.00



138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr