

Armadio 105 minuti - 2 ripiani - 1 vaschetta (copie)

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Per prodotti infiammabili
-

MA ANCHE...

- Adjustable shelves in height
- Adjustable shelves in height
- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved by a independent European laboratory
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	793+PJE	Chiusura porta	chiusura automatica
Conformità	EN 14470-1, EN 1363-1	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	1300 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 12/10 e pareti interne in melamina	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria dietro
Colore porte	bianco RAL 9010	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf: CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf: KRC)

OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf: B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf: C235)
- Mensola (Réf: E35)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf: T235)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
793+PJE	1100 x 1137 x 670	820 x 1000 x 410	115	1	2	50	297.00