

795+E



## Armadio 105 minuti - 3 ripiani - 1 vaschetta

### CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

### ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Per prodotti infiammabili

### MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050
- Adjustable shelves in height



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                 |   |                                     |   |
|-----------------|---|-------------------------------------|---|
| Modello         | <b>795+E</b>                                      | Chiusura porta                      | <b>chiusura automatica</b>                              |
| Conformità      | <b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>                      | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | <b>2150 x 1200 x 800</b>                                |
| Materiale       | <b>acciaio 12/10 e pareti interne in melamina</b> | Ventilazione                        | <b>Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto</b> |
| Colore porte    | <b>bianco RAL 9010</b>                            | Diametro di ventilazione (mm)       | <b>100</b>  |
| Numero di porte | <b>2</b>  | Numero di compartimenti             | <b>1</b>  |
| Tipo porte      | <b>porte battenti</b>                             | Vaschetta di contenimento           | <b>1</b>  |
| Cerniere        | <b>cerniere a destra e sinistra</b>               | Codice HS                           | <b>94032080</b>   |

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : C235)
- Mensola (Réf : E35)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : T235)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 795+E   | 1950 x 1137 x 620             | 1620 x 1000 x 410             | 250                        | 1                         | 3       | 50                 | 453.00    |