

795+E



Armadio 105 minuti – 3 ripiani – 1 vaschetta (copie)

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Adjustable shelves in height
- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termoisolanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minutes
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	795+E	Chiusura porta	chiusura automatica
Conformità	EN 14470-1, EN 1363-1	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2150 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 12/10 e pareti interne in melamina	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto
Colore porte	bianco RAL 9010	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Mensola (Réf : E35)
- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : C235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : T235)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
795+E	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	250	1	3	50	453.00



138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr