

3035M11



Armadio Multirischio 30 minuti - 2 compartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, FM 6050

ADVANTAGES

- 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals
- Tested and approved according to FM 6050



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Modello | 3035M11 | Chiusura porta | chiusura automatica |
| Conformità | EN 14470-1, FM 6050 | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 2180 x 1200 x 800 |
| Materiale | melamina | Ventilazione | Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto |
| Colore porte | grigio chiaro RAL 7035 | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Numero di porte | 2 | Numero di compartimenti | 2 |
| Tipo porte | porte battenti | Vaschetta di contenimento | 2 |
| Cerniere | cerniere a destra e sinistra | Codice HS | 94036000 |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 3035M11 | 1980 x 1115 x 550 | 1581 x (2 x 982) x 419 | 240 | 2 | 6 | 30 | 232.00 |