

Armadio multirischio 105 minuti - 2 scompartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	795+M11	Chiusura porta	chiusura automatica
Conformità	EN 14470-1, EN 1363-1	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2150 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 12/10 e pareti interne in melamina	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto
Colore porte	bianco RAL 9010	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	2
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	2
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- traghetto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
795+M11	1950 x 1137 x 620	1620 x (2 x 490) x 410	240	2	6	30	477.00