

795+M12

EN
14470-1FM
6050EN
16121105
CONCESSIONE
ACCORDING TO
EN14470-190
HOMOLOGUÉE
APPROVED
EN14470-1

Armadio multirischio 105 minuti - 3 scompartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- Storage of flammables, corrosives and toxics
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1

MA ANCHE...

- Guarnizioni termomodulanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- Tested and approved according to FM 6050
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|---|
| Modello | 795+M12 | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 2150 x 1200 x 800 |
| Conformità | EN 14470-1, EN 1363-1 | Ventilazione | Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto |
| Materiale | acciaio 12/10 e pareti interne in melamina | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Colore porte | bianco RAL 9010 | Numero di compartimenti | 3 |
| Numero di porte | 2 | Vaschetta di contenimento | 3 |
| Tipo porte | porte battenti | Griglia | 2 |
| Cerniere | cerniere a destra e sinistra | Codice HS | 94032080 |
| Chiusura porta | chiusura automatica | | |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- traghettino di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE48)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 795+M12 | 1950 x 1137 x 620 | 1620 x 490 x 410 + (2 x 800) x 490 x 410 | 230 | 3 | 5 | 30 | 486.00 |