

Armadio multirischio 105 minuti - 4 scompartimenti

CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	795+M22	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2150 x 1200 x 800
Conformità	EN 14470-1, EN 1363-1	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto
Materiale	acciaio 12/10 e pareti interne in melamina	Diametro di ventilazione (mm)	100
Colore porte	bianco RAL 9010	Numero di compartimenti	4
Numero di porte	2	Vaschetta di contenimento	4
Tipo porte	porte battenti	Griglia	4
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080
Chiusura porta	chiusura automatica		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf: CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf: H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf: KRC)

OPTIONS

- tragheto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf: B148)
- Grigliati (Réf: C148)
- Mensola (Réf: E48)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf: SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf: T148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
795+M22	1950 x 1137 x 620	(2 x 800) x (2 x 490) x 410	220	4	4	30	497.00