

MR9+



## Armadio multirischi 90 min - EN 14470-1 - PVC cellulare

### CONFORMITÀ

EN 14470-1, EN 1363-1

### ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### MA ANCHE...

- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Built in cellular PVC for acids-bases-toxics compartments
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Fixation for earthing (for flammable part)
- Self-closing door if the temperature rises to 47°C



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>MR9+</b>	Chiusura porta	<b>chiusura automatica e manuale</b>
Conformità	<b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>2400 x 1300 x 800</b>
Materiale	<b>melamina e acciaio 15/10 doppia parete</b>	Ventilazione	<b>entrata dell'aria laterale e uscita sul tetto</b>
Colore porte	<b>bianco RAL 9010</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Numero di porte	<b>4</b>	Numero di compartimenti	<b>4</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Cerniere	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Codice HS	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf : )
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Etagere/bac di ritenzione supplementare per gli scompartimenti acidi, basi, tossici (Réf : E8A2)
- tragheto di ritenzione per armadio 1 porta - L 635 - P 615 mm (Réf : B148)
- Grigliati (Réf : C148)
- Mensola (Réf : E48)
- Vaschetta scorrevole per armadio 1 porta - L635 - P615 mm (Réf : T148)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
MR9+	2205 x 1270 x 615		210	1	3	30	400.00