

Armadio di sicurezza

CONFORMITÀ

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

ADVANTAGES

- Conformata alle raccomandazioni dell'INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics
- Specialmente costruiti per posizionarlo sottobanco
- Equipment allowing space saving
- Conformata alle raccomandazioni dell'INRS
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Doors with key locking system
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet

MA ANCHE...



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	ABST120	Chiusura porta	chiusura automatica
Conformità	ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	870 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 15/10 doppia parete	Ventilazione	orificio di ventilazione alto e bassi, dietro
Colore porte	blu RAL 5015, bianco RAL 9010 e giallo RAL 1023	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	4	Numero di compartimenti	3
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	4
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

OPTIONS

- 4 rotelle (Réf : 4ROU)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
ABST120	670 x 2200 x 500	(4x) 650 x 530 x 470	120	4	4	50	120.00