

## Armadio di sicurezza

### CONFORMITÀ

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

### ADVANTAGES

- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics
- MA ANCHE...**
- Specialmente costruiti per posizionarlo sottobanco
- Equipment allowing space saving
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Doors with key locking system
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>ST60</b>	Chiusura porta	<b>chiusura automatica</b>
Conformità	<b>ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>870 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>acciaio 15/10 doppia parete</b>	Ventilazione	<b>orifizio di ventilazione alto e bassi, dietro</b>
Colore porte	<b>giallo RAL 1023 e bianco RAL 9010</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Numero di compartimenti	<b>2</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Vaschetta di contenimento	<b>2</b>
Cerniere	<b>cerniere a sinistra</b>	Codice HS	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

### OPTIONS

- 4 rotelle (Réf : 4ROU)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
ST60	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	2	2	50	60.00