

Armadio di sicurezza

CONFORMITÀ

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

ADVANTAGES

- Conformata alle raccomandazioni dell'INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Equipment allowing space saving
- Specialmente costruiti per posizionarlo sottobanco
- Equipment allowing space saving
- Conformata alle raccomandazioni dell'INRS
- Doors with key locking system
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|
| Modello | SV30 | Chiusura porta | chiusura automatica |
| Conformità | ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 870 x 1200 x 800 |
| Materiale | acciaio 15/10 doppia parete | Ventilazione | orifizio di ventilazione alto e bassi, dietro |
| Colore porte | giallo RAL 1023 | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Numero di porte | 1 | Numero di compartimenti | 1 |
| Tipo porte | porte battenti | Vaschetta di contenimento | 1 |
| Cerniere | cerniere a sinistra | Codice HS | 94032080 |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

OPTIONS

- 4 rotelle (Réf : 4ROU)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| SV30 | 670 x 550 x 500 | 650 x 530 x 470 | 30 | 1 | 1 | 50 | 30.00 |