

## Armadio di sicurezza

### CONFORMITÀ

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

### ADVANTAGES

- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics

### MA ANCHE...

- Equipment allowing space saving
- Specialmente costruiti per posizionarlo sottobanco
- Equipment allowing space saving
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Doors with key locking system
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>SV30</b>	Chiusura porta	<b>chiusura automatica</b>
Conformità	<b>ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>870 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>acciaio 15/10 doppia parete</b>	Ventilazione	<b>orifizio di ventilazione alto e bassi, dietro</b>
Colore porte	<b>giallo RAL 1023</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Numero di porte	<b>1</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Cerniere	<b>cerniere a sinistra</b>	Codice HS	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

### OPTIONS

- 4 rotelle (Réf : 4ROU)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
SV30	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	1	1	50	30.00