

## Armadio di sicurezza

### CONFORMITÀ

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

### ADVANTAGES

- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics
- Specialmente costruiti per posizionarlo sottobanco
- Equipment allowing space saving
- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Doors with key locking system
- Possibility to add swivel castors, for an easy movement of the cabinet

### MA ANCHE...



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                 |   |                                     |  |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|
| Modello         | <b>AS60</b>   | Chiusura porta                      | <b>chiusura automatica</b>                           |
| Conformità      | <b>ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE</b> | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | <b>870 x 1200 x 800</b>                              |
| Materiale       | <b>acciaio 15/10 doppia parete</b>                          | Ventilazione                        | <b>orifizio di ventilazione alto e bassi, dietro</b> |
| Colore porte    | <b>blu RAL 5015 e giallo RAL 1023</b>                       | Diametro di ventilazione (mm)       | <b>100</b>   |
| Numero di porte | <b>2</b>  | Numero di compartimenti             | <b>2</b>   |
| Tipo porte      | <b>porte battenti</b>                                       | Vaschetta di contenimento           | <b>2</b>   |
| Cerniere        | <b>cerniere a destra e sinistra</b>                         | Codice HS                           | <b>94032080</b>                                      |

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

### OPTIONS

- 4 rotelle (Réf : 4ROU)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| AS60    | 670 x 1100 x 500              | (2x) 650 x 530 x 470          | 60                         | 2                         | 2       | 50                 | 60.00     |