

Armadio di sicurezza

CONFORMITÀ

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

ADVANTAGES

- Conforma alle raccomandazioni dell'INRS
- Designed to be placed under-bench
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Possibility of connection between models
- Specialmente costruiti per posizionarlo sottobanco
- Equipment allowing space saving
- Chiusura a chiave



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	AT60	Chiusura porta	chiusura automatica
Conformità	ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	870 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 15/10 doppia parete	Ventilazione	orifizio di ventilazione alto e bassi, dietro
Colore porte	blu RAL 5015 e bianco RAL 9010	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	2
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	2
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AT60	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60	2	2	50	60.00