

Armadio di laboratorio anticorrosione - 106 L

CONFORMITÀ

Préconisations INRS

ADVANTAGES

- Made in France
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Storage of corrosives

MA ANCHE...

- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Especially designed to store acids and bases
- Built in melamine with a great resistance to corrosive vapors
- PP containment sumps on sliding rails
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Cabinet with compartments to separate acids and bases



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Modello | APC107+ | Chiusura porta | chiusura manuale |
| Conformità | Préconisations INRS | Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | 2100 x 1200 x 800 |
| Materiale | melamina | Ventilazione | orifizio di ventilazione alto e bassi |
| Colore porte | bianco RAL 9010 | Diametro di ventilazione (mm) | 100 |
| Numero di porte | 3 | Numero di compartimenti | 3 |
| Tipo porte | porte battenti | Codice HS | 94036000 |
| Cerniere | cerniere a sinistra | | |

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- Etagere/bac di ritenzione supplementare per gli scompartimenti acidi, basi, tossici (Réf : E8A2)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| APC107+ | 1900 x 635 x 615 | | 108 | | 0 | 20 | 83.00 |