

SC90




## Armadio di sicurezza per prodotti infiammabili - 340 L - Automatico

### CONFORMITÀ

FM - OSHA - NFPA

### ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
  - Conforme alla norma FM
  - Per prodotti infiammabili
- MA ANCHE...**
- Continuous piano hinges
  - Containment sump at the bottom
  - NFPA, OSHA and FM compliant
  - Rugged construction with double wall
  - Adjustable shelves in height
  - Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
  - Integrated door handle
  - Punto di fissaggio per la messa a terra
  - Self-closing doors



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>SC90</b>	Chiusura porta	<b>chiusura automatica</b>
Conformità	<b>FM - OSHA - NFPA</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>1850 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>acciaio doppia parete</b>	Ventilazione	<b>orificio di ventilazione alto e bassi, con griglia</b>
Colore porte	<b>giallo</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>50</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Cerniere	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Codice HS	<b>2147483647</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : cdfa)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Mensola supplementare per armadio 340 L (Réf : ES90)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
SC90	1651 x 1092 x 864	1537 x 1003 x 771	340	1	2	159	223.00