

S804T

ISO  
1182

## Armadio di grande sicurezza - 100L

### CONFORMITÀ

NF EN ISO 1182

### ADVANTAGES

- Chiusura a chiave 2 punti
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

### MA ANCHE..

- Containment sump at the bottom
- Chiusura a chiave 2 punti
- Self-closing doors
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Non-flammable insulation between the walls



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>S804T</b>	Chiusura porta	<b>chiusura manuale</b>
Conformità	<b>NF EN ISO 1182</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>1100 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>acciaio 12/10 doppia parete</b>	Ventilazione	<b>Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscita sul tetto</b>
Colore porte	<b>bianco RAL 9010</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Vaschetta di contenimento	<b>1</b>
Cerniere	<b>cerniere a destra e sinistra</b>	Codice HS	<b>94032080</b>

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettoni di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP04)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP04)
- Mensola supplementare per armadio profondità 450 mm (Réf : G04)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 450 mm (Réf : GL04)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
S804T	895 x 1000 x 450	745 x 950 x 400	100	1	1	75	75.00