

S806T

ISO
1182

Armadio di grande sicurezza - 135L

CONFORMITÀ

NF EN ISO 1182

ADVANTAGES

- Chiusura a chiave 2 punti
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

MA ANCHE...

- Containment sump at the bottom
- Chiusura a chiave 2 punti
- Self-closing doors
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Non-flammable insulation between the walls



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	S806T	Chiusura porta	chiusura manuale
Conformità	NF EN ISO 1182	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	1100 x 1200 x 800
Materiale	acciaio 12/10 doppia parete	Ventilazione	Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto
Colore porte	bianco RAL 9010	Diametro di ventilazione (mm)	100
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : cdfa)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP06)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP06)
- Mensola supplementare per armadio profondità 600 mm (Réf : G06)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 600 mm (Réf : GL06)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
S806T	895 x 1000 x 600	745 x 950 x 550	135	1	1	75	90.00