

SV50



## Armadio di stoccaggio di laboratorio - 50 L

### CONFORMITÀ

NF EN ISO 1182

### ADVANTAGES

- Chiusura a chiave 2 punti
- NF EN ISO 1182 compliant
- Storage of flammables and toxics

### MA ANCHE...

- Chiusura a chiave 2 punti
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Non-flammable insulation between the walls



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>SV50</b>	Chiusura porta	<b>chiusura manuale</b>
Conformità	<b>NF EN ISO 1182</b>	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>950 x 1200 x 800</b>
Materiale	<b>acciaio 12/10 doppia parete</b>	Ventilazione	<b>Entrata dell'air laterale alto e bassi, uscito sul tetto</b>
Colore porte	<b>bianco RAL 9010</b>	Diametro di ventilazione (mm)	<b>100</b>
Numero di porte	<b>2</b>	Numero di compartimenti	<b>1</b>
Tipo porte	<b>porte battenti</b>	Codice HS	<b>94032080</b>
Cerniere	<b>cerniere a destra e sinistra</b>		

### COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)
- Vertical recycling air box (delivered without filter) (Réf : H40+)

### OPTIONS

- Traghetto di ritenzione in PVC (Réf : BP04)
- Mensola di ritenzione in PVC (Réf : EP04)
- Mensola supplementare per armadio profondità 450 mm (Réf : G04)
- Traghetto di ritenzione brilla bassa per armadio profondità 450 mm (Réf : GL04)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
SV50	750 x 1000 x 450	650 x 950 x 400	50		1	75	62.00