


793+NLI35



# Armadio di stoccaggio + carico - 105 min - 2 ante - P3500T1

## CONFORMITÀ

## ADVANTAGES

- Allarme connesso | Rilevatore di calore
- Allarme porta aperta
- Interruttore automatico
- Estintore
- Sistema di protezione antincendio
- Sistema di sicurezza antibalistico
- Controllo di sicurezza manuale
- Contatto a secco
- Per il deposito di batterie al litio
- Produzione francese - CSR

## MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termoisolanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                 |   |                               |                 |
|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|
| Modello         | <b>793+NLI35</b>                                    | Diametro di ventilazione (mm) | <b>100</b>      |
| Materiale       | <b>acciaio 12/10 e pareti interne in melaminico</b> | Manicotto di collegamento     | <b>1</b>        |
| Colore porte    | <b>Black RAL 9005</b>                               | Numero di compartimenti       | <b>1</b>        |
| Numero di porte | <b>2</b>  | Codice HS                     | <b>94032080</b> |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISEL1)
- (Réf : PRISELIC)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

| Modello   | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Vaschetta di contenimento | Ripiani | Capacità di carico | Peso (kg) |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| 793+NLI35 | 1220 x 1137 x 670             | 820 x 1000 x 410              | 0                          |                           | 2       | 0                  | 302.00    |