


790+2FLI35



Armadio di stoccaggio + carico - 105 min - alto, 2 ante - P3500T1

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Allarme connesso | Rilevatore di calore
- Estintore
- Controllo di sicurezza manuale
- Produzione francese - CSR
- La batteria più potente può arrivare fino a 3500 Wh
- Allarme porta aperta
- Sistema di protezione antincendio
- Contatto a secco
- 105 min di resistenza al fuoco secondo EN14470-1
- Interruttore automatico
- Sistema di sicurezza antibalistico
- Per il deposito di batterie al litio
- Costruzione tagliafuoco interna ed esterna EI180

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termomodulanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	790+2FLI35	Manicotto di collegamento	1
Materiale	acciaio 12/10 e pareti interne in melaminico	Numero di compartimenti	1
Numero di porte	2	Codice HS	94032080
Diametro di ventilazione (mm)	100		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- (Réf : PRISELICC)
- (Réf : PEXTBALI)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
790+2FLI35	2102 x 1502 x 903	1685 x 1350 x 695	0		4	0	702.00



138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr