

795+LI35



Armadio di stoccaggio + carico - 105 min - alto, 2 ante - P3500T1

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Allarme connesso | Rilevatore di calore
- Allarme porta aperta
- Interruttore automatico
- Estintore
- Sistema di protezione antincendio
- Sistema di sicurezza antibalistico
- Controllo di sicurezza manuale
- Contatto a secco
- Per il deposito di batterie al litio
- Produzione francese - CSR

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termoisolanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	795+LI35	Diametro di ventilazione (mm)	100
Materiale	acciaio 12/10 e pareti interne in melaminico	Manicotto di collegamento	1
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	1
Chiusura porta	automatico con allarme	Codice HS	94032080
Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2150 x 1200 x 800		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Ripiano forato, ampiezza 1000 mm, per armadio a 2 ante (Réf : E35LI)
- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : C235)
- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELICC)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)
- (Réf : PEXTBALI)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
795+LI35	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	0		4	0	457.00