


G806+LI10



Armadio di stoccaggio + carico - 2 ante - P1000T1

CONFORMITÀ

ADVANTAGES

- Allarme connesso | Rilevatore di calore
- Allarme porta aperta
- Interruttore automatico
- Estintore
- Sistema di protezione antincendio
- Sistema di sicurezza antibalastico
- Controllo di sicurezza manuale
- Contatto a secco
- Per il deposito di batterie al litio
- Produzione francese - CSR

MA ANCHE...

- Chiusura a chiave
- Guarnizioni termodilatanti per ante
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Riduce il rischio di incendio ed esplosione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	G806+LI10	Manicotto di collegamento	1
Materiale	acciaio 12/10	Numero di compartimenti	1
Numero di porte	2	Codice HS	94032080
Diametro di ventilazione (mm)	100		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Rack di 9 prese elettriche (Réf : PRISELI)
- (Réf : PRISELICC)
- Rack di 7 prese di tipo G (UK) (Réf : PRISELIUK)
- Rack di 8 prese elettriche tipo J (Svizzera) (Réf : PRISELICH)
- (Réf : PRISELIF)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
G806+LI10	935 x 1000 x 600	745 x 950 x 550	0		2	0	92.00