

## Espediente doccia e lavatore d occhi 100% acciai inossidabili

### CONFORMITÀ

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

### ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

### MA ANCHE...

- Allows to rinse itself the body in case of chemical projection
- Delivered with the first-aid labelling
- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                     |  |                 |                             |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| Modello                             | <b>DLP62</b>                               | Vaschetta       | <b>acciaio inossidabile</b> |
| Conformità                          | <b>EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221</b> | Soffione doccia | <b>acciaio inossidabile</b> |
| Dimensioni di spedizione HxWxD (mm) | <b>350 x 250 x 860</b>                     | Tubatura        | <b>acciaio inossidabile</b> |
| Uso                                 | <b>uso interno</b>                         | Alimentazione   | <b>F1"</b>                  |
| Fissaggio                           | <b>comando manuale e a pedale</b>          | Evacuazione     | <b>F1 1 / 4"</b>            |
|                                     | <b>fissazione al suolo</b>                 | Codice HS       | <b>73242921</b>             |

### OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

| Modello | Dimensioni esterne HxWxD (mm) | Dimensioni interne HxWxD (mm) | Flusso di lavaggio oculare (L/min) | Flusso doccia (L/min) | Peso (kg) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| DLP62   | 2200 x 640                    |                               | 11                                 | 75                    | 22.00     |