

# Espediente doccia e lavatore d occhi fuori gelo

## CONFORMITÀ

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

## ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

### MA ANCHE...

- Allows to rinse itself the body in case of chemical projection
- Delivered with the first-aid labelling
- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	<b>DLP64</b>	Vaschetta	acciaio inossidabile + vernice epossidica verde RA
Conformità	<b>EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221</b>	Soffione doccia	ABS verde RAL 6032
Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	<b>340 x 330 x 720</b>	Tubatura	acciaio zincato + vernice epossidica grigio RAL 70
Uso	<b>uso interno o esterno comando manuale e a pedale fissazione al suolo</b>	Alimentazione	F1"
Fissaggio		Evacuazione	F1 1 / 4"
		Codice HS	73242921

## PRODOTTI COMPLEMENTARI

- Kit ritorno che scalda (Réf : KITCC2)

## OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Flusso di lavaggio oculare (L/min)	Flusso doccia (L/min)	Peso (kg)
DLP64	2115 x 850		11	90	14.00