

Espediente doccia e lavatore d occhi incongelabile

CONFORMITÀ

EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- First-aid in case of chemical projection

MA ANCHE...

- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello
Conformità
Uso
Fissaggio
Vaschetta

DLI63
EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221

uso esterno
comando manuale e a pedale
fissazione al suolo
ABS verde RAL 6029

Soffione doccia
Tubatura
Alimentazione
Evacuazione
Piano lavoro in melamina

ABS verde RAL 6029
acciaio zincato + vernice epossidica
verde RAL 602
F1"
F 1"1/4
24

OPTIONS

- Mitigeur Thermostatic per doccia (Réf : MTD)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Flusso di lavaggio oculare (L/min)	Flusso doccia (L/min)	Peso (kg)
DLI63			11	75	24.00